



Foco manual LED Proyector, Tipo: HS5R



Datos de pedido

Número de pedido	081464 HS5R
GTIN	4013674139828
Clase de artículo	04B

Descripción

Ejecución:

Foco manual LED de plástico ABS con batería integrada y tres modos de luz para la iluminación óptima del área de trabajo.

- **Incluye imán de sujeción para la fijación en objetos metálicos.**
- **Utilizable como luz de advertencia, colocando un disco de filtro de color.**
- **Duración de la iluminación de 2 h a 9,5 h, según la intensidad de la luz ajustada.**

Función:

IP20: Existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de $\varnothing < 12$ mm, pero se debe evitar el contacto, y además no existe protección contra el agua.

Suministro:

Lámpara, estación de carga con soporte mural, cable USB, disco de filtro de color, manual de instrucciones.

Descripción técnica

Corriente de alumbrado nivel 2	105 lm
Duración ilumin.	2 h
Tensión de batería	3,7 V
Capacidad de la batería	2,6 Ah
Cantidad de baterías contenidas	1

Clase de protección IP	IP 20
Tipo batería	ION DE LITIO
Corriente de alumbrado	420 lm
Suministro de energía	a batería
Bombilla	Módulo LED
Ángulo de giro	90 grados
Duración de la iluminación nivel 2	9,5 h
Zona ATEX	ninguno
Tipo de producto	Lámpara de trabajo