

**Amoladora recta neumática, Ø de pinza portapieza 6 mm, Tipo: 3550-180****Datos de pedido**

Número de pedido	079453 3550-180
GTIN	015451785260
Clase de artículo	03R

Descripción**Ejecución:**

Lijadora recta neumática con potencia generada de 1050 W y una velocidad máxima de **18 000 rpm**.

Ø de pinzas portapiezas 6 mm. Modelo corto.

Descripción técnica

Peso	1,2 kg
Vibraciones máximas según EN	<2,5 m/s ²
Demanda de aire máxima	1560 l/min
Potencia generada	1050 W
Nivel sonoro de funcionamiento	81 dB(A)
Longitud	248 mm
Quality Dress	3550-180
Velocidad de giro máxima	18000 min ⁻¹
Conexión aire comprimido	1/4 pul
Rosca de conexión	NPT
Tipo de producto	Lijadora recta

