



Alicate regulable con accionamiento rápido de palanca, Longitud total: 260mm



Datos de pedido

Número de pedido	706340 260
GTIN	4000896188451
Clase de artículo	76B

Descripción

Ejecución:

Con inserto de cambio rápido. Ajuste sin sujeción por el contorno, posibilidad de accionamiento monomanual. Dentado de boca templado adicionalmente de forma inductiva para elevada durabilidad y dientes desplazados contra el sentido de giro para una mayor sujeción. Enclavamiento exacto gracias a un dentado desplazado cortado con láser. Mangos con recubrimiento por inmersión.

Norma:

DIN ISO 8976

Material:

Acero al cromo-vanadio, forjado en estampa.

Descripción técnica

Abertura de sujeción para tubos	2 pul
Abertura de sujeción para hexágono	50 mm
Mango	revestido de plástico
Norma	DIN ISO 8976
Versión mordaza	templado por inducción
Material	Acero al cromo-vanadio
exento de chispas	no
Tipo de producto	Llave para tubos y alicate regulables

