

## Juego de cono de expansión hidráulica con casquillos reductores HT BT40 en maletín, BT 40 corto, Tipo: 40



### Datos de pedido

Número de pedido	303462 40
GTIN	2050002007703
Clase de artículo	33W

### Descripción

#### Ejecución:

- Rigidez total muy elevada gracias a la construcción optimizada.
- Diseño SK40 y HSK-A 63 con perforación ballufchip.
- Posibilidad de regulación longitudinal axial (regulación de 10 mm).

#### Ventaja:

- Pares transferibles máximos (550 Nm), con la consiguiente seguridad de proceso.
- Propiedades de amortiguación ideales; en consecuencia, una superficie de pieza óptima, aumento de la duración y protección del husillo.
- Excelente precisión de repetición y concentricidad < 0,003 mm.
- Manejo sencillo.
- Regulación longitudinal axial exacta.
- Resistencia a altas temperaturas hasta 170 °C.
- Flexibilidad total gracias a las fundas reductoras de alta calidad.

#### Aplicación:

- Para taladrar, escariar y fresar.
- Para fresar con arranque de viruta pesado.

#### Suministro:

1 cono de expansión hidráulica HT GARANT n.º 303450 tamaño 20, 5 conos reductores Ø 20 - Ø de sujeción 6, 8, 10, 12, 16 mm, 1 llave de apriete SW5, 1 maleta con inserto de espuma.

**Partes opcionales:**

- Tirante (AB) n.º 308760 – 308806.
- Llave de apriete de AB n.º 308820 – 308835.

**Descripción técnica**

Ø de sujeción D <sub>1</sub>	20 mm
Ø exterior D	49 mm
Longitud de voladizo medida A	72,5 mm
Longitud útil L <sub>1</sub>	45 mm
Adaptador	BT 40 corto
Norma asiento	JIS B6339
Norma asiento	JIS B6339
Forma	ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Cono de expansión hidráulica