

Juego de cono de expansión hidráulica con casquillos reductores HT HSK-A 63 en maletín, HSK-A 63 corto, Tipo: 63



Datos de pedido

Número de pedido	307546 63
GTIN	2050002007710
Clase de artículo	33W

Descripción

Ejecución:

- Rigidez total muy elevada gracias a la construcción optimizada.
- Diseño SK40 y HSK-A 63 con perforación ballufchip.
- Posibilidad de regulación longitudinal axial (regulación de 10 mm).

Ventaja:

- Pares transferibles máximos (550 Nm), con la consiguiente seguridad de proceso.
- Propiedades de amortiguación ideales; en consecuencia, una superficie de pieza óptima, aumento de la duración y protección del husillo.
- Excelente precisión de repetición y concentricidad < 0,003 mm.
- Manejo sencillo.
- Regulación longitudinal axial exacta.
- Resistencia a altas temperaturas hasta 170 °C.
- Flexibilidad total gracias a las fundas reductoras de alta calidad.

Aplicación:

- Para taladrar, escariar y fresar.
- Para fresar con arranque de viruta pesado.

Suministro:

1 cono de expansión hidráulica HT GARANT n.º 307550 tamaño 20, 5 conos reductores Ø 20 - Ø de sujeción 6, 8, 10, 12, 16 mm, 1 llave de apriete SW5, 1 maleta con inserto de espuma.

Partes opcionales:

- **Tubo de refrigerante n.º 309880.**
- **Llave de vaso n.º 309890.**

Descripción técnica

Longitud útil L ₁	54 mm
Ø de sujeción D ₁	20 mm
Longitud de voladizo medida A	80 mm
Ø exterior D	52,5 mm
Adaptador	HSK-A 63 corto
Norma asiento	DIN 69893
Norma asiento	DIN 69893
Forma	A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Cono de expansión hidráulica