

**Taladradora, Tipo: GBM10RE****Datos de pedido**

Número de pedido	075420 GBM10RE
GTIN	3165140485968
Clase de artículo	03B

Descripción**Ejecución:**

Taladradora manual con motor de 600 W y par de giro elevado para taladros de hasta 10 mm en acero.

- **Portabrocas de sujeción rápida para una alta precisión y una larga vida útil.**
- **Diseño compacto y peso reducido.**
- **Sistema electrónico de control para un inicio de taladrado exacto.**
- **Giro a la derecha/izquierda.**
- **Softgrip.**

Ventaja:

Sistema electrónico de control para un inicio de taladrado exacto.

Suministro:

Incluido portabrocas de sujeción rápida 10 mm.

Descripción técnica

Quality Dress	GBM 10 RE
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha	2600 min ⁻¹
Gama de sujeción del portabrocas	1 - 10 mm
Peso	1,7 kg

Ø máximo de taladrado espiral en madera 1.ª marcha	25 mm
Vibraciones máximas según EN	4,8 m/s ²
Consumo de potencia	600 W
Asiento del portabrocas	1/2 pulgada – 20 UNF
Ø máximo de taladrado espiral en acero 1.ª marcha	10 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
adecuado para material	Acero
Embalaje	Maleta organizada (L-Boxx)
Tipo de producto	Taladradora