

**Taladradora, Tipo: GBM132RE****Datos de pedido**

Número de pedido	075420 GBM132RE
GTIN	3165140799737
Clase de artículo	03B

Descripción**Ejecución:**

Taladradora manual con potente motor de 750 W y par de giro elevado para taladros de hasta 13 mm en acero.

- **Engranaje de 2 marchas.**
- **Rodamientos y rodamientos de bolas para el trabajo preciso y una larga vida útil.**
- **Medida angular reducida de 29 mm.**
- **Preselección continua de la velocidad de giro con rueda de ajuste.**
- **Sistema electrónico de control para un inicio de taladrado exacto.**
- **Acoplamiento de sobrecarga para la protección del usuario y de la máquina.**
- **Cuello de husillo Ø 43 mm (norma europea) –utilizable en bancada para taladradoras.**
- **Giro a la derecha/izquierda.**
- **Softgrip.**

Ventaja:

Perforaciones de hasta 13 mm de Ø en acero.

Suministro:

Incluido portabrocas de sujeción rápida 13 mm, empuñadura adicional, tope de profundidad 210 mm, L-BOXX 102.

Descripción técnica

Asiento del portabrocas	1/2 pulgada – 20 UNF
-------------------------	----------------------

Ø máximo de taladrado espiral en madera 1.ª marcha	32 mm
Ø máximo de taladrado espiral en acero 1.ª marcha	13 mm
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha	3000 min ⁻¹
Peso	2,4 kg
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha	1000 min ⁻¹
Gama de sujeción del portabrocas	1,5 - 13 mm
Ø máximo de taladrado espiral en madera 2.ª marcha	20 mm
Vibraciones máximas según EN	7,5 m/s ²
Ø máximo de taladrado espiral en acero 2.ª marcha	8 mm
Consumo de potencia	750 W
Quality Dress	GBM 13-2 RE
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
adecuado para material	Acero
Tipo de producto	Taladradora