

**Martillo perforador, Tipo: GBH220D****Datos de pedido**

Número de pedido	075510 GBH220D
GTIN	3165140558914
Clase de artículo	03B

**Descripción****Ejecución:**

Robustos martillos perforadores con **portaherramientas SDS-plus** y elevado avance de la perforación.

- **Acoplamiento de sobrecarga para proteger a los usuarios y a la máquina.**
- **Regulación en continuo de la velocidad de giro para un inicio de taladrado limpio.**
- **Múltiples posibilidades de aplicación gracias a la función de cincel (detención del giro).**
- **Giro a la derecha/izquierda para soltar brocas bloqueadas.**
- **Parada de percusión para taladrar madera y acero.**

**Suministro:**

Incluye empuñadura adicional, paño para máquina. Incluido tope de profundidad 210 mm, maleta.

**Nota:**

Encontrará brocas de percusión HM adecuadas a partir del n.º 787000. Encontrará baterías de recambio y cargadores en los n.º 073851 – 073866.

Embalaje: Maleta de transporte

Mango: SDS Plus

Quality Dress: GBH 2-20 D

Consumo de potencia: 650 W

Ø máximo de taladrado espiral en acero: 13 mm

Ø máximo de taladrado espiral en madera: 30 mm

Ø máximo de taladrado espiral en hormigón: 20 mm

Número máximo de golpes: 4200 min<sup>-1</sup>

## Descripción técnica

Quality Dress	GBH 2-20 D
Consumo de potencia	650 W
Portaherramientas forma	SDS-Plus
Ø máximo de taladrado espiral en hormigón	20 mm
Energía de percusión	1,7 J
Ø máximo de taladrado espiral en acero	13 mm
Peso	2,3 kg
Ø máximo de taladrado espiral en madera	30 mm
Número máximo de golpes	4200 min <sup>-1</sup>
Vibraciones máximas según EN	13,5 m/s <sup>2</sup>
Mango	SDS Plus
Embalaje	Maleta de transporte
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Martillo perforador

## Accesorios

Brocas de metal duro de aplicación múltiple Ø de broca 10 mm	787000 10
Brocas de metal duro de aplicación múltiple Ø de broca 12 mm	787000 12
Brocas de metal duro de aplicación múltiple Ø de broca 3 mm	787000 3
Brocas de metal duro de aplicación múltiple Ø de broca 4 mm	787000 4
Brocas de metal duro de aplicación múltiple Ø de broca 5 mm	787000 5
Brocas de metal duro de aplicación múltiple Ø de broca 6 mm	787000 6

Brocas de metal duro de aplicación múltiple Ø de broca 8 mm	787000 8
Broca de meta duro de aplicación múltiple "CYL-9" Ø de broca 10 mm	787005 10
Broca de meta duro de aplicación múltiple "CYL-9" Ø de broca 12 mm	787005 12
Broca de meta duro de aplicación múltiple "CYL-9" Ø de broca 3 mm	787005 3
Broca de meta duro de aplicación múltiple "CYL-9" Ø de broca 4 mm	787005 4
Broca de meta duro de aplicación múltiple "CYL-9" Ø de broca 5 mm	787005 5
Broca de meta duro de aplicación múltiple "CYL-9" Ø de broca 6 mm	787005 6
Broca de meta duro de aplicación múltiple "CYL-9" Ø de broca 8 mm	787005 8
Juego de brocas de metal duro de aplicación múltiple Número de brocas 7	787010 7
Brocas de metal duro de aplicación múltiple larga, con asiento SDS plus Ø de broca 10 mm	787060 10
Brocas de metal duro de aplicación múltiple larga, con asiento SDS plus Ø de broca 12 mm	787060 12
Brocas de metal duro de aplicación múltiple larga, con asiento SDS plus Ø de broca 6 mm	787060 6
Brocas de metal duro de aplicación múltiple larga, con asiento SDS plus Ø de broca 8 mm	787060 8
Broca de meta duro de aplicación múltiple "CYL-9" largo Ø de broca 10 mm	787065 10
Broca de meta duro de aplicación múltiple "CYL-9" largo Ø de broca 12 mm	787065 12
Broca de meta duro de aplicación múltiple "CYL-9" largo Ø de broca 6 mm	787065 6
Broca de meta duro de aplicación múltiple "CYL-9" largo Ø de broca 8 mm	787065 8
	787040 10

Brocas de metal duro de aplicación múltiple Ø de broca 10 mm

Brocas de metal duro de aplicación múltiple Ø de broca 12 mm

787040 12

Brocas de metal duro de aplicación múltiple Ø de broca 4 mm

787040 4

Brocas de metal duro de aplicación múltiple Ø de broca 5 mm

787040 5

Brocas de metal duro de aplicación múltiple Ø de broca 6 mm

787040 6

Brocas de metal duro de aplicación múltiple Ø de broca 8 mm

787040 8

Brocas de metal duro de aplicación múltiple largo Ø de broca 10 mm

787045 10

Brocas de metal duro de aplicación múltiple largo Ø de broca 12 mm

787045 12

Brocas de metal duro de aplicación múltiple largo Ø de broca 6 mm

787045 6

Brocas de metal duro de aplicación múltiple largo Ø de broca 8 mm

787045 8

Broca con punta de MD de aplicación múltiple, 1/4 pulgada (E 6,3) Ø de broca 10 mm

787047 10

Broca con punta de MD de aplicación múltiple, 1/4 pulgada (E 6,3) Ø de broca 4 mm

787047 4

Broca con punta de MD de aplicación múltiple, 1/4 pulgada (E 6,3) Ø de broca 5 mm

787047 5

Broca con punta de MD de aplicación múltiple, 1/4 pulgada (E 6,3) Ø de broca 6 mm

787047 6

Broca con punta de MD de aplicación múltiple, 1/4 pulgada (E 6,3) Ø de broca 8 mm

787047 8

Juego de brocas de metal duro de aplicación múltiple Ø de broca 4-10 mm

787050 4-10

Juego de brocas de metal duro de aplicación múltiple largo Ø de broca 6-12 mm

787055 6-12

787057 4-10

Juego de brocas con punta de metal duro de aplicación múltiple, 1/4 pulgada (E 6,3) Ø de broca 4-10 mm

---