



Martillo perforador, Tipo: GBH540DCE



Datos de pedido

Número de pedido	075510 GBH540DCE
GTIN	3165140461214
Clase de artículo	03B

Descripción

Ejecución:

Martillo perforador universal grande con potente mecanismo de percusión (energía de impacto 8,8 J) y **portaherramientas SDS-max**.

- **El amortiguador de vibraciones Vibration-Control asegura un trabajo más agradable, incluso en intervenciones de larga duración.**
- **Bloqueo automático del interruptor para la máxima comodidad de manejo en aplicaciones continuas de cincel.**
- **Constant-Electronic, pantalla de servicio técnico e indicador Standby para la máxima comodidad en el trabajo.**
- **Rueda de ajuste para el ajuste variable del número de revoluciones y de impactos para el rendimiento óptimo.**

Ventaja:

Vibration-Control.

Suministro:

Incluye empuñadura adicional, paño para máquina. Incluye tubo de grasa, empuñadura adicional, paño para máquina y maleta.

Nota:

Encontrará brocas de percusión HM adecuadas a partir del n.º 787000. Encontrará baterías de recambio y cargadores en los n.º 073851 – 073866.

Descripción técnica

Consumo de potencia	1150 W
---------------------	--------

Quality Dress	GBH 5-40 DCE
Energía de percusión	8,8 J
Portaherramientas forma	SDS Max
Número máximo de golpes	3050 min ⁻¹
Ø máximo de taladrado espiral en hormigón	40 mm
Vibraciones máximas según EN	10,5 m/s ²
Peso	6,8 kg
Mango	SDS Max
Embalaje	Maleta de transporte
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
adecuado para material	Piedra
adecuado para material	Acero
adecuado para material	Hormigón
adecuado para material	Mampostería
Tipo de producto	Martillo perforador

Accesorios

Broca con punta de MD de aplicación múltiple, 1/4 pulgada (E 6,3) Ø de broca 4 mm	787047 4
Brocas de metal duro de aplicación múltiplelarga, con asiento SDS plus Ø de broca 12 mm	787060 12
Broca con punta de MD de aplicación múltiple, 1/4 pulgada (E 6,3) Ø de broca 10 mm	787047 10
Brocas de metal duro de aplicación múltiplelargo Ø de broca 12 mm	787045 12
Brocas de metal duro de aplicación múltiple Ø de broca 4 mm	787040 4
Juego de brocas de metal duro de aplicación múltiple Ø de broca 4-10 mm	787050 4-10

Brocas de metal duro de aplicación múltiple Ø de broca 10 mm	787040 10
Brocas de metal duro de aplicación múltiplelarga, con asiento SDS plus Ø de broca 10 mm	787060 10
Brocas de metal duro de aplicación múltiplelargo Ø de broca 6 mm	787045 6
Brocas de metal duro de aplicación múltiple Ø de broca 8 mm	787040 8
Broca con punta de MD de aplicación múltiple, 1/4 pulgada (E 6,3) Ø de broca 5 mm	787047 5
Juego de brocas de metal duro de aplicación múltiplelargo Ø de broca 6-12 mm	787055 6-12
Broca con punta de MD de aplicación múltiple, 1/4 pulgada (E 6,3) Ø de broca 6 mm	787047 6
Brocas de metal duro de aplicación múltiple Ø de broca 6 mm	787040 6
Brocas de metal duro de aplicación múltiple Ø de broca 12 mm	787040 12
Broca con punta de MD de aplicación múltiple, 1/4 pulgada (E 6,3) Ø de broca 8 mm	787047 8
Brocas de metal duro de aplicación múltiplelargo Ø de broca 10 mm	787045 10
Brocas de metal duro de aplicación múltiple Ø de broca 5 mm	787040 5
Brocas de metal duro de aplicación múltiplelargo Ø de broca 8 mm	787045 8
Juego de brocas con punta de metal duro de aplicación múltiple, 1/4 pulgada (E 6,3) Ø de broca 4-10 mm	787057 4-10
Brocas de metal duro de aplicación múltiplelarga, con asiento SDS plus Ø de broca 8 mm	787060 8