

**TMSERROR, Tipo: GBH18VEC****Datos de pedido**

Número de pedido	075515 GBH18VEC
GTIN	3165140862417
Clase de artículo	03B

Descripción**Ejecución:**

Martillo perforador con batería de 18 V con portaherramientas SDS-plus y Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Protege la batería contra sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga completa. Las innovadoras baterías CoolPack proporcionan una radiación óptima del calor (prolongación de la vida útil).

- **Eficiente motor EC (sin escobillas) sin mantenimiento.**
- **La mayor eliminación con el cincel (12kg/h) de su clase.**
- **Acoplamiento de sobrecarga para proteger a los usuarios y a la máquina.**
- **Giro a derecha / izquierda.**
- **Extremadamente robusto: La Electronic Motor Protection apaga el motor en caso de sobrecarga; completamente operativo incluso después de un ensayo de caída de 2 m sobre hormigón.**

Ventaja:

Relación optimizada entre potencia y peso.

Suministro:

Incluye 2 baterías de iones de litio de 18V / 5,0 Ah, cargador, tope de profundidad, inserto L-BOXX de 1/1 para aparato y cargador y L-BOXX.

Nota:

Encontrará brocas de percusión HM adecuadas a partir del n.º 787000. Encontrará baterías de recambio y cargadores en los n.º 073851 – 073866.

Embalaje: Maleta organizada (L-Boxx)

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Bosch 18 V

Mango: SDS Plus
 Quality Dress: GBH 18 V-EC
 Cantidad de baterías contenidas: 2
 Tipo batería: Ion de litio
 Capacidad de la batería: 5 Ah
 Tensión de batería: 18 V
 Ø máximo de taladrado espiral en acero: 13 mm

Descripción técnica

Energía de percusión	1,7 J
Tensión de batería	18 V
Ø máximo de taladrado espiral en hormigón	18 mm
Vibraciones máximas según EN	16 m/s ²
Número máximo de golpes	4550 min ⁻¹
Capacidad de la batería	5 Ah
Portaherramientas forma	SDS-Plus
Ø máximo de taladrado espiral en madera	20 mm
Quality Dress	GBH 18 V-EC
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Bosch 18 V
Peso	2,6 kg
Ø máximo de taladrado espiral en acero	13 mm
Embalaje	Maleta organizada (L-Boxx)
Mango	SDS Plus
Tipo batería	Ion de litio
Cantidad de baterías contenidas	2
Suministro de energía	Con batería
adecuado para material	Piedra
adecuado para material	Hormigón
adecuado para material	Mampostería
Tipo de producto	Martillo perforador

Accesorios

Batería de iones de litio Tipo de batería, tensión de la batería B18 V	073854 B18
Cargador de batería Tipo AL1860CV	073866 AL1860CV
Brocas de metal duro de aplicación múltiple Ø de broca 5 mm	787000 5
Brocas de metal duro de aplicación múltiple Ø de broca 4 mm	787000 4
Brocas de metal duro de aplicación múltiple Ø de broca 8 mm	787000 8
Brocas de metal duro de aplicación múltiple Ø de broca 3 mm	787000 3
Brocas de metal duro de aplicación múltiple Ø de broca 12 mm	787000 12
Brocas de metal duro de aplicación múltiple Ø de broca 6 mm	787000 6
Brocas de metal duro de aplicación múltiple Ø de broca 10 mm	787000 10
Cargador de batería Tipo 1880CV	073866 1880CV