

Mitutoyo**Micrómetro para exteriores digital Juego de 3 piezas, Capacidad de medición: 0-25mm****Datos de pedido**

Número de pedido	421501 0-25
GTIN	4067263132998
Clase de artículo	44A

Descripción**Ejecución:**

Micrómetro de exteriores digital, construcción compacta. Indicador LCD extragrande (7,5 mm). Superficies de medición refrentadas de metal duro.

Suministro:

3 micrómetros para exteriores 421500 tam. 0-25.
Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 357.

Descripción técnica

Capacidad de medición	0 - 25 mm
Paso de husillo	0,5 mm
Cantidad de pilas contenidas	1
Límite de error	3 µm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 357
Ø de varilla	6,35 mm
Lectura	0,001 mm
Calibración	B1
Suministro de energía	con pilas

Norma	DIN 863
Técnica de medición	digital
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

Servicios

Calibración Micrómetro para exteriores sin medidas de ajuste Capacidad de medición máxima 3X25 mm	022000 3X25
Calibración DAkkS Micrómetro para exteriores sin medidas de ajuste Capacidad de medición máxima 3X25 mm	022010 3X25

Accesorios

Pila redonda / pila especial Tipo de pila 357	081560 357
Micrómetro de exteriores digital Capacidad de medición 0-25 mm	421500 0-25