



Reloj comparador protegido contra golpes Juego de 3 piezas, Capacidad de medición / Ø de carcasa: 10/58mm



Datos de pedido

Número de pedido	432004 10/58
GTIN	4062406206277
Clase de artículo	42B

Descripción

Ejecución:

Dimensiones según DIN EN ISO 463, edición junio de 2006. Relojes comparadores de precisión **con protección contra golpes**. Mango de Ø 8 mm h6, templado y rectificado. Esfera giratoria a posición cero de las agujas a través del anillo exterior. Anillo exterior con dos marcas de tolerancia ajustables. Aguja central para lectura de 1/100 mm, aguja pequeña de la escala contigua para lectura de 1 mm.

Protección contra golpes gracias al casquillo de cremallera. Modelo de metal integral con cristal de reloj de plástico.

Modelo de texto publicitario:

Relojes comparadores de precisión **con protección contra los golpes**. Mango de Ø 8 mm h6, templado y rectificado. Esfera giratoria a posición cero de las agujas a través del anillo exterior. Anillo exterior con dos marcas de tolerancia ajustables. Aguja central para lectura de 1/100 mm, aguja pequeña de la escala contigua para lectura de 1 mm.

Suministro:

3 relojes comparadores 432000 tam. 10/58.

Partes opcionales:

Pulsador especial n.º 434900 / 434910 / 434915.

Descripción técnica

Capacidad de medición	10 mm
Norma	DIN 878
Fuerza de medición	0,7 - 1,5 N
Ø de carcasa	58 mm
Valor de división de escala	0,01 mm
Lectura por vuelta de indicador	1 mm
Calibración	C1
Esfera numérica giratoria	sí
Marcas de tolerancia ajustables	sí
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Reloj comparador

Servicios

CalibraciónReloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Capacidad de medición máx. 3X12,5 mm	023000 3X12,5
Calibración DAkksReloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Tensor de medida máx. 3X12,5 mm	023010 3X12,5

Accesorios

Punta de acero Tipo 11/35	434900 11/35
Punta de acero Tipo 18/2	434900 18/2
Punta de acero Tipo 14	434900 14
Punta de metal duro Tipo 18/5	434910 18/5
Punta de metal duro Tipo 18/6	434910 18/6
Punta de metal duro Tipo 16	434910 16
Punta de acero Tipo 18/6	434900 18/6
Punta de acero Tipo 17	434900 17

Punta de metal duro Tipo 18/2	434910 18/2
Punta de metal duro Tipo 18/1	434910 18/1
Punta de metal duro Tipo 18/4	434910 18/4
Punta de acero Tipo 14/40	434900 14/40
Prolongación para palpador de medición Longitud L 50 mm	434920 50
Prolongación para palpador de medición Longitud L 40 mm	434920 40
Punta de acero Tipo 12	434900 12
Punta de acero Tipo 39	434900 39
Punta de acero Tipo 29/10	434900 29/10
Soporte de reloj comparador acodado60° Longitud de sujeción 25 mm	434918 25
Punta de metal duro Tipo 2	434910 2
Punta de acero Tipo 10	434900 10
Punta de acero Tipo 13	434900 13
Punta de metal duro Tipo 17	434910 17
Punta de metal duro Tipo 10	434910 10
Punta de acero Tipo 11	434900 11
Punta de acero Tipo 16	434900 16
Punta de acero Tipo 15	434900 15
Punta de rubí Tipo 2	434915 2
Punta de acero Tipo 18/4	434900 18/4
Punta de acero Tipo 14/15	434900 14/15
Prolongación para palpador de medición Longitud L 10 mm	434920 10
Punta de acero Tipo 18/5	434900 18/5
Prolongación para palpador de medición Longitud L 60 mm	434920 60
Soporte de reloj comparador acodado60° Longitud de sujeción 50 mm	434918 50

Soporte de reloj comparador acodado45° Longitud de sujeción 25 mm	434917 25
Punta de acero Tipo 14/30	434900 14/30
Punta de acero Tipo 2	434900 2
Punta de acero Tipo 11/30	434900 11/30
Soporte de reloj comparador acodado45° Longitud de sujeción 50 mm	434917 50
Punta de acero Tipo 11/20	434900 11/20
Prolongación para palpador de medición Longitud L 80 mm	434920 80
Punta de acero Tipo 18/3	434900 18/3
Punta de metal duro Tipo 18/3	434910 18/3
Punta basculante	434912
Prolongación para palpador de medición Longitud L 20 mm	434920 20
Prolongación para palpador de medición Longitud L 70 mm	434920 70
Punta de acero Tipo 28	434900 28
Prolongación para palpador de medición Longitud L 100 mm	434920 100
Punta de acero Tipo 30/10	434900 30/10
Prolongación para palpador de medición Longitud L 30 mm	434920 30
Punta de acero Tipo 11/15	434900 11/15
Punta de acero Tipo 11/25	434900 11/25
Punta de metal duro Tipo 14	434910 14
Punta de acero Tipo 14/20	434900 14/20
Punta de acero Tipo 18/1	434900 18/1
Punta de acero Tipo 24	434900 24
Punta de metal duro Tipo 11	434910 11
Punta de acero Tipo 29/20	434900 29/20
	434920 15

Prolongación para palpador de medición Longitud L 15 mm

Prolongación para palpador de medición Longitud L 90 mm

434920 90

Cristal para reloj comparador Tipo 58

432260 58

Punta de acero Tipo 20

434900 20

Reloj comparador con protección contra golpes Capacidad de medición / Ø de carcasa 10/58 mm

432000 10/58