

Mitutoyo

Reloj comparador Absolute Lectura de 0,01 mm, juego de 3 piezas, Capacidad de medición: 12,5mm



Datos de pedido

Número de pedido	434063 12,5
GTIN	4067263133001
Clase de artículo	44A

Descripción

Ejecución:

Indicación del punto cero en cualquier posición, p. ej, para mediciones de tolerancia, inversión del sentido de medición. Inversión del sentido de medición. 20 000 h de uso continuado con una batería.

Función:

IP42: Existe protección contra la caída de agua oblicua (agua de goteo), hasta 15° contra la posición de servicio normal y contra la penetración de cuerpos extraños con $\varnothing > 1$ mm, pero se deberían mantener alejados las herramientas y los alambres.

Suministro:

3 relojes comparadores 434062 tam. 12,5.

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 357.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 497080, palpador de repuesto y palpador especial n.º 434900; 434910; 434915.

Descripción técnica

Grosor de la carcasa	27,5 mm
----------------------	---------

Límite de error	0,02 mm
Clase de protección IP	IP 42
Capacidad de medición	12,5 mm
Cantidad de pilas contenidas	1
Ø vástago de fijación h6	8 mm
Ø de carcasa	59 mm
Calibración	C1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 357
Fuerza de medición	≤ 1,5 N
Suministro de energía	con pilas
Norma	Norma de fábrica
Interfaz	Puerto USB
Interfaz	Interfaz Digimatic
Seguridad del valor de medición	Ajuste único del punto cero
Técnica de medición	digital
Tipo de producto	Reloj comparador

Servicios

CalibraciónReloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Capacidad de medición máx. 3X12,5 mm	023000 3X12,5
Calibración DAkkSReloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Tensor de medida máx. 3X12,5 mm	023010 3X12,5

Accesorios

Soporte de reloj comparador acodado60° Longitud de sujeción 50 mm	434918 50
Punta de rubí Tipo 2	434915 2
Punta de metal duro Tipo 18/3	434910 18/3
Punta de acero Tipo 12	434900 12
Punta de metal duro Tipo 18/1	434910 18/1

Pila redonda / pila especial Tipo de pila 357	081560 357
Prolongación para palpador de medición Longitud L 80 mm	434920 80
Punta de acero Tipo 39	434900 39
Punta de acero Tipo 14/40	434900 14/40
Punta de acero Tipo 14/15	434900 14/15
Cable de conexión Tipo D2	497080 D2
Punta de acero Tipo 2	434900 2
Punta de acero Tipo 11/15	434900 11/15
Prolongación para palpador de medición Longitud L 100 mm	434920 100
Soporte de reloj comparador acodado45° Longitud de sujeción 25 mm	434917 25
Punta de acero Tipo 16	434900 16
Prolongación para palpador de medición Longitud L 40 mm	434920 40
Prolongación para palpador de medición Longitud L 10 mm	434920 10
Punta de metal duro Tipo 18/2	434910 18/2
Punta de acero Tipo 11/35	434900 11/35
Prolongación para palpador de medición Longitud L 50 mm	434920 50
Punta de acero Tipo 11/20	434900 11/20
Prolongación para palpador de medición Longitud L 60 mm	434920 60
Punta de acero Tipo 11/30	434900 11/30
Punta de acero Tipo 20	434900 20
Punta de metal duro Tipo 18/6	434910 18/6
Cable de conexión con tecla de datos Tipo D1	497100 D1
Punta de acero Tipo 11	434900 11
Emisores Tipo S1	498966 S1
Punta de acero Tipo 29/10	434900 29/10

Cable de conexión Tipo D1	497080 D1
Punta de acero Tipo 13	434900 13
Soporte de reloj comparador acodado45° Longitud de sujeción 50 mm	434917 50
Punta de acero Tipo 17	434900 17
Punta de acero Tipo 18/5	434900 18/5
Punta basculante	434912
Prolongación para palpador de medición Longitud L 90 mm	434920 90
Punta de metal duro Tipo 17	434910 17
Punta de acero Tipo 18/6	434900 18/6
Punta de metal duro Tipo 14	434910 14
Punta de acero Tipo 18/4	434900 18/4
Punta de acero Tipo 24	434900 24
Cable de conexión Tipo USB2	497080 USB2
Punta de acero Tipo 18/1	434900 18/1
Punta de acero Tipo 11/25	434900 11/25
Soporte de reloj comparador acodado60° Longitud de sujeción 25 mm	434918 25
Punta de acero Tipo 14/20	434900 14/20
Receptor / interfaz de teclado USB Tipo	498965
Punta de acero Tipo 10	434900 10
Punta de acero Tipo 14	434900 14
Prolongación para palpador de medición Longitud L 70 mm	434920 70
Punta de acero Tipo 29/20	434900 29/20
Punta de acero Tipo 18/2	434900 18/2
Prolongación para palpador de medición Longitud L 15 mm	434920 15
Punta de acero Tipo 18/3	434900 18/3
Punta de acero Tipo 28	434900 28

Punta de metal duro Tipo 18/5	434910 18/5
Punta de acero Tipo 14/30	434900 14/30
Cable de conexión con tecla de datos Tipo USB2	497100 USB2
Punta de metal duro Tipo 16	434910 16
Prolongación para palpador de medición Longitud L 20 mm	434920 20
Prolongación para palpador de medición Longitud L 30 mm	434920 30
Punta de metal duro Tipo 10	434910 10
Punta de metal duro Tipo 18/4	434910 18/4
Punta de acero Tipo 30/10	434900 30/10
Punta de metal duro Tipo 11	434910 11
Cable de conexión con tecla de datos Tipo D2	497100 D2
Receptor múltiple / interfaz de teclado USB Tipo	498975
Punta de acero Tipo 15	434900 15
Punta de metal duro Tipo 2	434910 2
Reloj comparador Absolute Lectura de 0,01 mm Capacidad de medición 12,5 mm	434062 12,5