



## Luminaria LED de máquina plano, Tipo: 546mm



### Datos de pedido

Número de pedido	081438 546
GTIN	4260131238680
Clase de artículo	08C

### Descripción

#### Ejecución:

Resistente luminaria LED de máquina en **carcasa de aluminio** y un cristal de acrílo satinado para una **iluminación homogénea de 160 grados**.

- **Sin reflexión, antideslumbrante y sin centelleos.**
- **Conexión a una fuente de alimentación de 24 V o una dirección de máquina de 24 V.**

Regleta de luces plana, orientable en 45°.

#### Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

#### Suministro:

Incluye imanes revestidos de goma, fuente de alimentación.

### Descripción técnica

Rendimiento lumínico	24 W
Corriente de alumbrado	2400 lm
Bombilla	Módulo LED

Altura total	36 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Zona ATEX	ninguno
Longitud total	546 mm
Anchura total	40 mm
Clase de protección IP	IP 67
Tipo de producto	Luminaria de máquina