



Luminaria LED de máquina plano, Tipo: 303mm



Datos de pedido

Número de pedido	081438 303
GTIN	4260131238673
Clase de artículo	08C

Descripción

Ejecución:

Resistente luminaria LED de máquina en **carcasa de aluminio** y un cristal de acrílo satinado para una **iluminación homogénea de 160 grados**.

- **Sin reflexión, antideslumbrante y sin centelleos.**
- **Conexión a una fuente de alimentación de 24 V o una dirección de máquina de 24 V.**

Regleta de luces plana, orientable en 45°.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Suministro:

Incluye imanes revestidos de goma, fuente de alimentación.

Descripción técnica

Corriente de alumbrado	1200 lm
Rendimiento lumínico	12 W
Bombilla	Módulo LED

Altura total	39 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Longitud total	303 mm
Zona ATEX	ninguno
Anchura total	40 mm
Clase de protección IP	IP 67
Tipo de producto	Luminaria de máquina