

Estantería con estantes 1 estantería básica, 2 estanterías de ampliación, Profundidad 400 mm, Altura / ancho de balda: 2000/1000mm



Datos de pedido

Número de pedido	990531 2000/1000
GTIN	
Clase de artículo	96P

Descripción

Ejecución:

Bastidores perfilados en T y estantes galvanizados. Suministrable con una **carga máxima por compartimento** de 150 kg por estante. Pisos de almacenamiento regulables a intervalos de 25 mm. Montaje rápido gracias a una realización fácil de encajar.

Carga por módulo: con altura de 2000 mm, 1300 kg.

Aplicación:

Ideales para la industria, artesanía, el comercio, administración, el archivo, etc., con aprovechamiento óptimo del espacio.

Nota:

- Los pies de sujeción se incluyen en el volumen de suministro.
- Las fijaciones al suelo y a la pared no están incluidas en el volumen de suministro.
- Utilizable por un lado, porque lleva refuerzo y tirante en cruz.
- La longitud de pandeo libre (K) no debe superar los 600 mm.
- Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descripción técnica

Número de estantes	15
--------------------	----

Medida construcción	3072×436 mm
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	150 kg
Grosor estante	25 mm
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Ejecución de montaje	Estantería encajable
Material	galvanizada
Atributo del nombre de producto	Profundidad 400 mm
Tipo de producto	Estantería de baldas