



Carraca de dientes finos conmutable, 1/4 pulgada, Tipo: 1/4



Datos de pedido

Número de pedido	632389 1/4
GTIN	4000896226917
Clase de artículo	630

Descripción

Ejecución:

La selección del material y el forjado especial garantizan un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada.

Con palanca de inversión para giro a la derecha y a la izquierda, ángulo de trabajo 4°.

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Idóneo para :

Insertos accionados a mano.

Cuadrado de accionamiento: 1/4 pul

Número de dientes: 90

Descripción técnica

Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Norma	DIN 3120
Longitud total	116 mm
Número de dientes	90
Ángulo de trabajo	4 grados
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromado
Tipo de producto	Carraca

