



Surtido de taller, Cantidad de herramientas: 26



Datos de pedido

Número de pedido	955081 26
GTIN	4062406207182
Clase de artículo	91A

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita; la inferior, de color gris como contraste de color, señala la falta de herramientas.

Espuma rígida para surtido básico para un cajón completo con superficie útil de 20x20G.

Idóneo para:

Bancos de trabajo GridLine Ready-to-go, bancos de trabajo GridLine Vario con carcasa 24G, carcasas GridLine 24G, armarios de herramientas GridLine 24x24G, cajones GridLine 20x20G, GridLine XL ToolCar n.º 914590.

Suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 955081: 1 ud.

Linterna LED HOLEX n.º 081437 tam. BLACK: 1 ud.

Pie de rey digital HOLEX ABS n.º 412821 tam. 150: 1 ud.

Micrómetro para exteriores HOLEX n.º 420200 tam. 0 – 25: 1 ud.

Cinta métrica enrollable HOLEX n.º 462010 tam. 3: 1 ud.

Nivel de burbuja HOLEX n.º 467435 tam. 300: 1 ud.

Llaves de dos bocas HOLEX n.º 610950 tam. 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x21; 19x22: 1 ud. cada

Juego de llaves acodadas de 6 caras HOLEX n.º 627225 tam. 9: 1 ud.

Destornillador para ranura con mango rígido HOLEX n.º 660701 tam. 3,5; 5,5; 8: 1 ud. cada
 Destornillador corto para ranura HOLEX n.º 664201 tam. 5,5: 1 ud.
 Destornillador para Phillips con mango rígido HOLEX n.º 668401 tam. 1; 2; 3: 1 ud. cada
 Destornillador corto para Phillips HOLEX n.º 668471 tam. 2: 1 ud.
 Alicates universales HOLEX de vanadio n.º 702995 tam. 160: 1 ud.
 Alicate regulable HOLEX n.º 706145 tam. 250: 1 ud.
 Alicate de boca redonda plana HOLEX n.º 713195 tam. 160: 1 ud.
 Martillo de cerrajero HOLEX n.º 750125 tam. 300: 1 ud.

Descripción técnica

Cantidad de herramientas	26
Cajones superficie útil en G	20×20
Anchura en G	20
Profundidad	500 mm
Profundidad en G	20
Anchura	500 mm
Suministro de energía	con pilas
Ejecución	para cajón de carro de taller
Adecuado para altura frontal de cajón	100 mm
Adecuado para altura frontal de cajón	125 mm
Adecuado para altura frontal de cajón	150 mm
Adecuado para altura frontal de cajón	200 mm
Adecuado para altura frontal de cajón	250 mm
Adecuado para altura frontal de cajón	300 mm
Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm
Altura frontal más pequeña adecuada del cajón	100 mm
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

Accesorios

668471 2

Destornillador para Phillips, corto Tamaño de ranura en cruz 2

Martillo de herrero Peso sin mango 300 g	750125 300
Linterna LED con pilas Color BLACK	081437 BLACK
Llave de dos bocas Ancho de llave 18X21 mm	610950 18X21
Cinta métrica enrollable Longitud de cinta 3 m	462010 3
Destornillador para ranura, con mango rígido Anchura de filo b 8 mm	660701 8
Alicates de boca redonda plana recta, pulidos, con cubiertas en los mangos Longitud total 160 mm	713195 160
Juego de llaves acodadas de 6 caras niquelado Número de destornilladores 9	627225 9
Micrómetro de exteriores Capacidad de medición 0-25 mm	420200 0-25
Destornillador para Phillips, con mango rígido Tamaño de ranura en cruz 1	668401 1
Llave de dos bocas Ancho de llave 19X22 mm	610950 19X22
Destornillador para Phillips, con mango rígido Tamaño de ranura en cruz 3	668401 3
Llave de dos bocas Ancho de llave 14X15 mm	610950 14X15
Llave de dos bocas Ancho de llave 6X7 mm	610950 6X7
Alicate universal de vanadio, con cubiertas de 2 componentes en los mangos Longitud total 160 mm	702995 160
Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 955081	952001 955081
Destornillador para ranura, corto Anchura de filo b 5,5 mm	664201 5,5
Llave de dos bocas Ancho de llave 8X9 mm	610950 8X9
Alicate regulable atramentado, con cubiertas en los mangos Longitud total 250 mm	706145 250
Llave de dos bocas Ancho de llave 10X11 mm	610950 10X11
Nivel de burbuja de aluminio Longitud 300 mm	467435 300
Destornillador para ranura, con mango rígido Anchura de filo b 5,5 mm	660701 5,5
Pie de rey digital ABS Capacidad de medición 150 mm	412821 150

Destornillador para Phillips, con mango rígido Tamaño de ranura en cruz 2	668401 2
Llave de dos bocas Ancho de llave 12X13 mm	610950 12X13
Destornillador para ranura, con mango rígido Anchura de filo b 3,5 mm	660701 3,5
Llave de dos bocas Ancho de llave 16X17 mm	610950 16X17