



Giramachos, ajustable, Tipo: 0



Datos de pedido

Número de pedido	148410 0
GTIN	4062406208165
Clase de artículo	12L

Descripción

Ejecución:

Con mordazas de sujeción templadas y mangos de acero. Una empuñadura de acero desmontable para el uso en espacios reducidos.

Para solicitud **normal**: carcasa de fundición a presión de cinc.

Descripción técnica

Para machos de roscado manual DIN 352	M1 – M8
Longitud total	125 mm
Abertura de sujeción <input type="checkbox"/>	2 - 5 mm
Para Ø de escariadores de mano DIN 206	2,5 - 6,5 mm
Norma	DIN 1814
Tipo de producto	Giramachos