



Giramachos, ajustable, Tipo: 3



Datos de pedido

Número de pedido	148410 3
GTIN	4062406208202
Clase de artículo	12L

Descripción

Ejecución:

Con mordazas de sujeción templadas y mangos de acero. Una empuñadura de acero desmontable para el uso en espacios reducidos.

Para solicitud **normal**: carcasa de fundición a presión de cinc.

Descripción técnica

Para Ø de escariadores de mano DIN 206	6,5 - 15 mm
Longitud total	370 mm
Para machos de roscado manual DIN 352	M5 – M20
Abertura de sujeción <input type="checkbox"/>	4,9 - 12 mm
Norma	DIN 1814
Tipo de producto	Giramachos