



Giramachos, ajustable, Tipo: 1



Datos de pedido

Número de pedido	148410 1
GTIN	4062406208172
Clase de artículo	12L

Descripción

Ejecución:

Con mordazas de sujeción templadas y mangos de acero. Una empuñadura de acero desmontable para el uso en espacios reducidos.

Para solicitud **normal**: carcasa de fundición a presión de cinc.

Descripción técnica

Abertura de sujeción <input type="checkbox"/>	2 - 6,3 mm
Para machos de roscado manual DIN 352	M1 – M10
Longitud total	175 mm
Para Ø de escariadores de mano DIN 206	2,5 - 7,5 mm
Norma	DIN 1814
Tipo de producto	Giramachos