

**Giramachos, ajustable, Tipo: 1.1/2****Datos de pedido**

Número de pedido	148410 1.1/2
GTIN	4062406208189
Clase de artículo	12L

Descripción**Ejecución:**

Con mordazas de sujeción templadas y mangos de acero. Una empuñadura de acero desmontable para el uso en espacios reducidos.

Para solicitud **normal**: carcasa de fundición a presión de cinc.

Descripción técnica

Para Ø de escariadores de mano DIN 206	2,5 - 9,5 mm
Abertura de sujeción □	2 - 8 mm
Longitud total	175 mm
Para machos de roscado manual DIN 352	M1 – M12
Norma	DIN 1814
Tipo de producto	Giramachos