



## Giramachos, ajustable, Tipo: 2



### Datos de pedido

Número de pedido	148410 2
GTIN	4062406208196
Clase de artículo	12L

### Descripción

#### Ejecución:

Con mordazas de sujeción templadas y mangos de acero. Una empuñadura de acero desmontable para el uso en espacios reducidos.

Para solicitud **normal**: carcasa de fundición a presión de cinc.

### Descripción técnica

Para Ø de escariadores de mano DIN 206	5 - 10 mm
Longitud total	265 mm
Abertura de sujeción <input type="checkbox"/>	3 - 9 mm
Para machos de roscado manual DIN 352	M4 – M12
Norma	DIN 1814
Tipo de producto	Giramachos