



Giramachos, ajustable, Tipo: 4



Datos de pedido

Número de pedido	148410 4
GTIN	4062406210410
Clase de artículo	12L

Descripción

Ejecución:

Con mordazas de sujeción templadas y mangos de acero. Una empuñadura de acero desmontable para el uso en espacios reducidos.

Para solicitud **normal**: carcasa de fundición a presión de cinc.

Descripción técnica

Longitud total	480 mm
Para Ø de escariadores de mano DIN 206	7 - 20 mm
Abertura de sujeción □	5,5 - 16 mm
Para machos de roscado manual DIN 352	M9 – M27
Norma	DIN 1814
Tipo de producto	Giramachos