



Giramachos, ajustable, Tipo: 5



Datos de pedido

Número de pedido	148410 5
GTIN	4062406210427
Clase de artículo	12L

Descripción

Ejecución:

Con mordazas de sujeción templadas y mangos de acero. Una empuñadura de acero desmontable para el uso en espacios reducidos.

Para solicitud **normal**: carcasa de fundición a presión de cinc.

Descripción técnica

Para machos de roscado manual DIN 352	M12 – M33
Longitud total	700 mm
Para Ø de escariadores de mano DIN 206	9 - 26 mm
Abertura de sujeción <input type="checkbox"/>	7 - 20 mm
Norma	DIN 1814
Tipo de producto	Giramachos