

Garant**Llave combinada, Ancho de llave: 16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	613600 16
GTIN	4062406220525
Clase de artículo	61A

Descripción**Ejecución:**

Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.

Con mango perfilado optimizado para un agarre especial y un trabajo ergonómico. De duración especialmente larga y extremadamente resistente. Lado de la estrella con perfil **HT-Drive**.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado (resistente al desprendimiento); superficie con acabado redondeado.

Nota:

HT-Drive: el perfil especialmente exacto.

Ventaja:

- **Sujeta los tornillos en los cantos. – Se protegen los tornillos. – Vida útil del tornillo más larga.**
- **Mayor superficie de contacto entre el tornillo y la herramienta. – Sujeción segura y mayor transmisión de fuerza.**

Descripción técnica

Ancho de llave	16 mm
Longitud llave L	180 mm
Medidas anchos de llave	métrico
altura máxima de boca h1	8 mm
Altura máxima del anillo h _{2 máx.}	13 mm

Norma	DIN 3113 A
Norma	ISO 3318
Norma	ISO 7738
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	mate cromado
Tipo de producto	Llave