

**Garant****Juego de llaves de estrella doble, acodado profundo, Cantidad de llaves: 13****Datos de pedido**

Número de pedido	615610 13
GTIN	4062406221133
Clase de artículo	61A

**Descripción****Ejecución:**

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.  
Con mango perfilado manejable. De duración especialmente larga y extremadamente resistente.  
Lados de la estrella con perfil **HT-Drive**.

**Norma:****DIN 838 / ISO 3318****Material:**

Acero Alloy al cromo, cromado (resistente al desprendimiento); superficie con acabado redondeado.

**Suministro:**

1 llave estrella de dos bocas n.º 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34; 36×41

**Nota:**

**HT-Drive** – el perfil especialmente exacto.

**Ventaja**

- **Sujeta los tornillos en los cantos.**
- **Se protegen los tornillos.**
- **Vida útil del tornillo más larga.**
- **Mayor superficie de contacto entre el tornillo y la herramienta.**
- **Sujeción segura y mayor transmisión de fuerza.**

**Descripción técnica**

Medidas anchos de llave	métrico
Cantidad de llaves	13
Posición anillo	75 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero Alloy al cromo
Superficie	mate cromado
Sistema de medidas métrico	sí
Sistema de medidas anglosajón	no
Anillo acodado profundamente	no
Tipo de producto	Llave

## Accesorios

Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 16X17 mm	615600 16X17
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 27X32 mm	615600 27X32
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 36X41 mm	615600 36X41
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 21X23 mm	615600 21X23
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 10X11 mm	615600 10X11
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 8X9 mm	615600 8X9
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 12X13 mm	615600 12X13
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 14X15 mm	615600 14X15
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 20X22 mm	615600 20X22
	615600 24X26

Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 24X26 mm

Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 6X7 mm

615600 6X7

Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 18X19 mm

615600 18X19

Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 30X34 mm

615600 30X34