

**Garant****Llave de dos bocas, Ancho de llave: 12X14mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 610600 12X14  |
| GTIN              | 4062406220235 |
| Clase de artículo | 61A           |

**Descripción****Ejecución:**

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.

Con mango perfilado optimizado para un agarre especial y un trabajo ergonómico. De duración especialmente larga y extremadamente resistente.

**Norma:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Material:**

Acero al cromo vanadio, cromado mate resistente al desprendimiento.

**Descripción técnica**

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Medidas anchos de llave   | métrico   |
| Anchura de llave $a_2$    | 14 mm     |
| altura máxima de boca h   | 6 mm      |
| Longitud llave L          | 170 mm    |
| Anchura de llave $a_1$    | 12 mm     |
| Anchura de boca máximo b2 | 32 mm     |
| Anchura de boca máximo b1 | 29 mm     |
| Norma                     | DIN 3110  |
| Norma                     | ISO 3318  |
| Posición de la boca 1     | 15 grados |

|  |                        |
|--|------------------------|
| Posición de la boca 2                  | 15 grados              |
| Material                               | Acero al cromo-vanadio |
| Superficie                             | mate cromado           |
| exento de chispas                      | no                     |
| Anchos de llave iguales en ambos lados | no                     |
| Tipo de producto                       | Llave                  |