

Garant**Llaves combinadas - juego, Cantidad de llaves: 12****Datos de pedido**

Número de pedido	613610 12
GTIN	4062406220587
Clase de artículo	61A

Descripción**Ejecución:**

Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.

Con mango perfilado optimizado para un agarre especial y un trabajo ergonómico. De duración especialmente larga y extremadamente resistente. Lado de la estrella con perfil **HT-Drive**.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado (resistente al desprendimiento); superficie con acabado redondeado.

Suministro:

1 llave combinada de cada n.º 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970:
Tam. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

Nota:

HT-Drive: el perfil especialmente exacto.

Ventaja:

- **Sujeta los tornillos en los cantos. – Se protegen los tornillos. – Vida útil del tornillo más larga.**
- **Mayor superficie de contacto entre el tornillo y la herramienta. – Sujeción segura y mayor transmisión de fuerza.**

Descripción técnica

Tipo de producto	Llave
------------------	-------

Accesorios

Llave combinada Ancho de llave 7 mm	613600 7
Llave combinada Ancho de llave 8 mm	613600 8
Llave combinada Ancho de llave 13 mm	613600 13
Llave combinada Ancho de llave 22 mm	613600 22
Llave combinada Ancho de llave 21 mm	613600 21
Llave combinada Ancho de llave 16 mm	613500 16
Llave combinada Ancho de llave 17 mm	613600 17
Llave combinada Ancho de llave 18 mm	613600 18
Llave combinada Ancho de llave 5,5 mm	613600 5,5
Llave combinada Ancho de llave 10 mm	613600 10
Llave combinada Ancho de llave 19 mm	613600 19
Llave combinada Ancho de llave 16 mm	613600 16
Llave combinada Ancho de llave 24 mm	613600 24