

Garant**Juego de llave de dos bocas, Cantidad de llaves: 13****Datos de pedido**

Número de pedido	610610 13
GTIN	4062406220501
Clase de artículo	61A

Descripción**Ejecución:**

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.

Con mango perfilado manejable. De duración especialmente larga y extremadamente resistente.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Suministro:

1 llave de dos bocas de cada n.º 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Tam. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34; 36×41

Descripción técnica

Posición de la boca 1	15 grados
Posición de la boca 2	15 grados
Tipo de producto	Llave

Accesorios

Llave de dos bocas Ancho de llave 16X17 mm	610600 16X17
--	--------------

Llave de dos bocas Ancho de llave 20X22 mm	610600 20X22
Llave de dos bocas Ancho de llave 12X13 mm	610600 12X13
Llave de dos bocas Ancho de llave 10X11 mm	610600 10X11
Llave de dos bocas Ancho de llave 30X34 mm	610600 30X34
Llave de dos bocas Ancho de llave 18X19 mm	610600 18X19
Llave de dos bocas Ancho de llave 8X9 mm	610600 8X9
Llave de dos bocas Ancho de llave 14X15 mm	610600 14X15
Llave de dos bocas Ancho de llave 36X41 mm	610600 36X41
Llave de dos bocas Ancho de llave 21X23 mm	610600 21X23
Llave de dos bocas Ancho de llave 6X7 mm	610600 6X7
Llave de dos bocas Ancho de llave 24X26 mm	610600 24X26
Llave de dos bocas Ancho de llave 27X32 mm	610600 27X32