



Portabrocas con bloqueo radial Extra RV Versión de metal, Tipo: 13-9/16



Datos de pedido

Número de pedido	342204 13-9/16
GTIN	4019208450292
Clase de artículo	39R

Descripción

Ejecución:

- **Portabrocas sin llave con bloqueo radial automático. Ya no se necesita bloqueo adicional (sobre todo en el taladrado percutor).**
- **Muy ergonómico, fácil de manejar, hexágono como ayuda para aplicar la llave.**
- **Buena precisión de concentricidad.**
- **Modelo perforado para giro a la derecha o a la izquierda (rosca M5 o M6).**

Equipado con protección contra choque.

Cuerpo del portabrocas de una pieza; el portabrocas se puede abrir con una mano al detenerse el husillo de la taladradora. Forma constructiva extremadamente corta.

Descripción técnica

Ø exterior	42,4 mm
Adaptador	9/16-20 pul
Longitud cabezal portabrocas abierto	51 mm
Gama de sujeción	1,5 - 13 mm
Tipo	13-1/2
Longitud cabezal portabrocas cerrado	60,9 mm

Potencia máxima de la máquina	1100 W
Bloqueo radial	sí
Tipo de producto	Portabrocas sin llave