

Garant**Lama de tronzar Heavy Duty, neutro, Altura de lama h5/ ancho de tronzado w: 100/8,0Lmm****Datos de pedido**

Número de pedido	273558 100/8,0L
GTIN	4062406221140
Clase de artículo	21U

Descripción**Ejecución:**

A partir de una altura de la lama de 100 mm con cuatro asientos de plaquita.

Idóneo para:

Soporte n.º 273984 – 274000 o n.º 319132; 319133 (soporte VDI).

Atención:

La llave de montaje n.º 279940 se ha de pedir por separado.

Descripción técnica

Altura de lama h ₅	100 mm
Para Ø máximo de pieza de trabajo	1000 mm
Ancho de tronzado w	8 mm
Longitud total L	760 mm
Tipo de boca	neutro
Refrigeración interior	no
Llave del sistema	sí
Posibilidad de tronzado axial	no
Tipo de producto	Lama de tronzado

