

Garant
Terraaja, M: M33


Datos de pedido

Número de pedido	140400 M33
GTIN	4062406221775
Clase de artículo	11K

Descripción

Ejecución:

Forma cerrada, previamente hendida. **≥ M3 con corte inicial helicoidal por los dos lados** para un corte inicial fácil y evacuación limpia de viruta en sentido del corte. **Corte inicial de 2 pasos.**

Lapeadas y nitradas, ángulo de desprendimiento aprox. 15°.

Sentido del corte: derecha

Clase de tolerancia: DIN 13 6g

Altura de paso: 3,5 mm

Ø exterior: 65 mm

Altura: 25 mm

Descripción técnica

Clase de tolerancia	DIN 13 6g
Altura de paso	3,5 mm
Ø exterior	65 mm
Altura	25 mm
Tamaño de rosca	M33

Tipo de rosca	M
Ángulo de flanco	60 grados
Material de corte	HSS E
Norma	EN 22568
Sentido del corte	derecha
Tipo de producto	Terraaja

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado		
Acero < 750 N/mm ²	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado con restricciones		
INOX < 900 N/mm ²	adecuado		
INOX > 900 N/mm ²	adecuado con restricciones		
Aceite	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		