

Garant**Terraaja HSS-E, MF: 7X0,75****Datos de pedido**

Número de pedido	141055 7X0,75
GTIN	4062406223441
Clase de artículo	11K

Descripción**Ejecución:**

Forma cerrada previamente hendida; **con corte inicial helicoidal por ambos lados.**

Corte inicial de 2 pasos. Lapeadas y nitradas, ángulo de desprendimiento aprox. 15°. Para aceros inoxidables y de alta resistencia.

Sentido del corte: derecha

Clase de tolerancia: DIN 13 6g

Altura de paso: 0,75 mm

Ø exterior: 25 mm

Altura: 9 mm

Descripción técnica

Altura de paso	0,75 mm
Clase de tolerancia	DIN 13 6g
Altura	9 mm
Ø exterior	25 mm
Tamaño de rosca	M7x0,75

Tipo de rosca	MF
Ángulo de flanco	60 grados
Material de corte	HSS E
Norma	EN 22568
Sentido del corte	derecha
Tipo de producto	Terraja

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado		
Acero < 750 N/mm ²	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado con restricciones		
INOX < 900 N/mm ²	adecuado		
INOX > 900 N/mm ²	adecuado con restricciones		
Aceite	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		