

Garant
Terraaja 6g, M: M33

Datos de pedido

Número de pedido	140300 M33
GTIN	4062406221171
Clase de artículo	11K

Descripción
Ejecución:

Forma cerrada, previamente hendida. **≥ M3 con corte inicial helicoidal por los dos lados** para un corte inicial fácil y evacuación limpia de viruta en sentido del corte. **Corte inicial de 1 3 / 4 pasos.**

Sentido del corte: derecha

Clase de tolerancia: DIN 13 6g

Altura de paso: 3,5 mm

Ø exterior: 65 mm

Altura: 25 mm

Descripción técnica

Altura	25 mm
Altura de paso	3,5 mm
Clase de tolerancia	DIN 13 6g
Ø exterior	65 mm
Tamaño de rosca	M33

Tipo de rosca	M
Ángulo de flanco	60 grados
Material de corte	HSS
Norma	EN 22568
Sentido del corte	derecha
Tipo de producto	Terraja

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm ²	adecuado		
Acero < 750 N/mm ²	adecuado		
Aceite	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		