

**Garant**
**Terraaja, UNF: 1.1/4-12**


## Datos de pedido

Número de pedido	142620 1.1/4-12
GTIN	4062406224264
Clase de artículo	11K

## Descripción

### Ejecución:

Forma cerrada, previamente hendida; **corte inicial helicoidal por los dos lados** para un corte inicial fácil y evacuación limpia de viruta en sentido del corte. **Corte inicial de 1 3 / 4 pasos.**

### Aplicación:

**Para rosca fina unificada UNF ASME – B1.1.**

Clase de tolerancia: 2A

Pasos por pulgada: 12

Ø de rosca: 31,75 mm

Ø exterior: 65 mm

Altura: 18 mm

## Descripción técnica

Altura	18 mm
Ø exterior	65 mm
Pasos por pulgada	12
Ø de rosca	31,75 mm

Tamaño de rosca	1.1/4-12 UNF
Sentido del corte	derecha
Tipo de rosca	UNF
Ángulo de flanco	60 grados
Material de corte	HSS
Norma	EN 22568
Clase de tolerancia	2A
Tipo de producto	Terraja

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Aceite	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		