

**Garant**
**Terraaja HSS-E, MF: 34X1,5**


## Datos de pedido

Número de pedido	141055 34X1,5
GTIN	4062406223700
Clase de artículo	11K

## Descripción

### Ejecución:

Forma cerrada previamente hendida; **con corte inicial helicoidal por ambos lados.**

**Corte inicial de 2 pasos. Lapeadas y nitradas**, ángulo de desprendimiento aprox. 15°. **Para aceros inoxidables y de alta resistencia.**

Sentido del corte: derecha

Clase de tolerancia: DIN 13 6g

Altura de paso: 1,5 mm

Ø exterior: 65 mm

Altura: 18 mm

## Descripción técnica

Clase de tolerancia	DIN 13 6g
Altura de paso	1,5 mm
Altura	18 mm
Ø exterior	65 mm
Tamaño de rosca	M34×1,5

Tipo de rosca	MF
Ángulo de flanco	60 grados
Material de corte	HSS E
Norma	EN 22568
Sentido del corte	derecha
Tipo de producto	Terraaja

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones		
Aceite	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		