

**Garant****Terraaja, M: M4,5**

## Datos de pedido

Número de pedido	140400 M4,5
GTIN	4062406221737
Clase de artículo	11K

## Descripción

### Ejecución:

Forma cerrada, previamente hendida.  $\geq$  M3 con corte inicial helicoidal por los dos lados para un corte inicial fácil y evacuación limpia de viruta en sentido del corte. **Corte inicial de 2 pasos.**

**Lapeadas y nitradas**, ángulo de desprendimiento aprox. 15°.

Sentido del corte: derecha

Clase de tolerancia: DIN 13 6g

Altura de paso: 0,75 mm

Ø exterior: 20 mm

Altura: 7 mm

## Descripción técnica

Altura	7 mm
Altura de paso	0,75 mm
Clase de tolerancia	DIN 13 6g
Ø exterior	20 mm
Tamaño de rosca	M4,5

Tipo de rosca	M
Ángulo de flanco	60 grados
Material de corte	HSS E
Norma	EN 22568
Sentido del corte	derecha
Tipo de producto	Terraaja

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones		
Aceite	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		