

Garant
Terraaja HSS-E, MF: 22X1,5

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 141055 22X1,5 |
| GTIN | 4062406223236 |
| Clase de artículo | 11K |

Descripción
Ejecución:

Forma cerrada previamente hendida; **con corte inicial helicoidal por ambos lados.**

Corte inicial de 2 pasos. Lapeadas y nitradas, ángulo de desprendimiento aprox. 15°. Para aceros inoxidables y de alta resistencia.

Sentido del corte: derecha

Clase de tolerancia: DIN 13 6g

Altura de paso: 1,5 mm

Ø exterior: 55 mm

Altura: 16 mm

Descripción técnica

| | |
|---------------------|-----------|
| Clase de tolerancia | DIN 13 6g |
| Ø exterior | 55 mm |
| Altura | 16 mm |
| Altura de paso | 1,5 mm |
| Tamaño de rosca | M22x1,5 |

| | |
|-------------------|-----------|
| Tipo de rosca | MF |
| Ángulo de flanco | 60 grados |
| Material de corte | HSS E |
| Norma | EN 22568 |
| Sentido del corte | derecha |
| Tipo de producto | Terraaja |

Datos de usuario

| | Uso | V _c | Código ISO |
|--------------------------------|----------------------------|----------------|------------|
| Acero < 500 N/mm ² | adecuado | | |
| Acero < 750 N/mm ² | adecuado | | |
| Acero < 900 N/mm ² | adecuado | | |
| Acero < 1100 N/mm ² | adecuado | | |
| Acero < 1400 N/mm ² | adecuado con restricciones | | |
| INOX < 900 N/mm ² | adecuado | | |
| INOX > 900 N/mm ² | adecuado con restricciones | | |
| Aceite | adecuado | | |
| seco | adecuado con restricciones | | |