

Garant**Terraaja 6e, M: M16****Datos de pedido**

Número de pedido	140350 M16
GTIN	4062406221713
Clase de artículo	11K

Descripción**Ejecución:**

Forma cerrada, previamente hendida. **≥ M3 con corte inicial helicoidal por los dos lados** para un corte inicial fácil y evacuación limpia de viruta en sentido del corte. **Corte inicial de 1 3 / 4 pasos.**

Campo de tolerancia 6e = **con medida interior aprox. 0,03 – 0,04 mm.** Para la clase de tolerancia media, si los pernos se dotan de una **capa protectora galvánica.**

Descripción técnica

Clase de tolerancia	DIN 13 6g
Altura	18 mm
Ø exterior	45 mm
Altura de paso	2 mm
Tamaño de rosca	M16
Tipo de rosca	M

Ángulo de flanco	60 grados
Material de corte	HSS
Norma	EN 22568
Sentido del corte	derecha
Tipo de producto	Terraja

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm ²	adecuado		
Acero < 750 N/mm ²	adecuado		
Aceite	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		