

**Garant****Terraaja, UNC: 1.1/2-6**

## Datos de pedido

Número de pedido	142520 1.1/2-6
GTIN	4062406224172
Clase de artículo	11K

## Descripción

### Ejecución:

Forma cerrada, previamente hendida; **corte inicial helicoidal por los dos lados** para un corte inicial fácil y evacuación limpia de viruta en sentido del corte. **Corte inicial de 1 3 / 4 pasos.**

### Aplicación:

**Para rosca gruesa unificada UNC ASME – B1.1.**

Clase de tolerancia: 2A

Pasos por pulgada: 6

Ø de rosca: 38,1 mm

Ø exterior: 75 mm

Altura: 30 mm

## Descripción técnica

Ø de rosca	38,1 mm
Pasos por pulgada	6
Altura	30 mm
Ø exterior	75 mm

Tamaño de rosca	1.1/2-6 UNC
Sentido del corte	derecha
Tipo de rosca	UNC
Ángulo de flanco	60 grados
Material de corte	HSS
Norma	EN 22568
Clase de tolerancia	2A
Tipo de producto	Terraja

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Aceite	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		