

**Garant****Terraaja, G: G1.1/8**

## Datos de pedido

Número de pedido	142050 G1.1/8
GTIN	4062406223977
Clase de artículo	11K

## Descripción

### Ejecución:

Forma cerrada, previamente hendida; **corte inicial helicoidal por los dos lados** para un corte inicial fácil y evacuación limpia de viruta en sentido del corte. **Corte inicial de 1 3 / 4 pasos.**

### Aplicación:

**Para rosca de tubo cilíndrica Whitworth** DIN ISO 228/1.

Norma: EN 24231

Pasos por pulgada: 11

Ø de rosca: 37,9 mm

Ø exterior: 75 mm

Altura: 20 mm

## Descripción técnica

Ø de rosca	37,9 mm
Sentido del corte	derecha
Clase de tolerancia	A
Tamaño de rosca	G1.1/8

Altura	20 mm
Ø exterior	75 mm
Pasos por pulgada	11
Tipo de rosca	G
Ángulo de flanco	55 grados
Material de corte	HSS
Norma	EN 24231
Tipo de producto	Terraaja

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Aceite	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		