

**Garant****Terraaja HSS, MF: 5X0,35****Datos de pedido**

Número de pedido	141050 5X0,35
GTIN	4062406222727
Clase de artículo	11K

**Descripción****Ejecución:**

Forma cerrada previamente hendida; **con corte inicial helicoidal por ambos lados.**

**Corte inicial de 1 3 / 4 pasos.**

Sentido del corte: derecha

Clase de tolerancia: DIN 13 6g

Altura de paso: 0,35 mm

Ø exterior: 20 mm

Altura: 5 mm

**Descripción técnica**

Clase de tolerancia	DIN 13 6g
Altura	5 mm
Altura de paso	0,35 mm
Ø exterior	20 mm
Tamaño de rosca	M5×0,35

Tipo de rosca	MF
Ángulo de flanco	60 grados
Material de corte	HSS
Norma	EN 22568
Sentido del corte	derecha
Tipo de producto	Terraaja

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Aceite	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		