

**Garant**
**Terraaja, UNF: 9/16-18**


## Datos de pedido

Número de pedido	142620 9/16-18
GTIN	4062406224295
Clase de artículo	11K

## Descripción

### Ejecución:

Forma cerrada, previamente hendida; **corte inicial helicoidal por los dos lados** para un corte inicial fácil y evacuación limpia de viruta en sentido del corte. **Corte inicial de 1 3 / 4 pasos.**

### Aplicación:

**Para rosca fina unificada UNF ASME – B1.1.**

Clase de tolerancia: 2A

Pasos por pulgada: 18

Ø de rosca: 14,29 mm

Ø exterior: 38 mm

Altura: 10 mm

## Descripción técnica

Pasos por pulgada	18
Ø de rosca	14,29 mm
Ø exterior	38 mm
Altura	10 mm

Tamaño de rosca	9/16-18 UNF
Sentido del corte	derecha
Tipo de rosca	UNF
Ángulo de flanco	60 grados
Material de corte	HSS
Norma	EN 22568
Clase de tolerancia	2A
Tipo de producto	Terraja

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Aceite	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		