

Garant
Terraaja HSS-E, MF: 12X0,75


Datos de pedido

Número de pedido	141055 12X0,75
GTIN	4062406223458
Clase de artículo	11K

Descripción

Ejecución:

Forma cerrada previamente hendida; **con corte inicial helicoidal por ambos lados.**

Corte inicial de 2 pasos. Lapeadas y nitradas, ángulo de desprendimiento aprox. 15°. Para aceros inoxidables y de alta resistencia.

Sentido del corte: derecha

Clase de tolerancia: DIN 13 6g

Altura de paso: 0,75 mm

Ø exterior: 38 mm

Altura: 11 mm

Descripción técnica

Clase de tolerancia	DIN 13 6g
Altura de paso	0,75 mm
Altura	11 mm
Ø exterior	38 mm
Tamaño de rosca	M12x0,75

Tipo de rosca	MF
Ángulo de flanco	60 grados
Material de corte	HSS E
Norma	EN 22568
Sentido del corte	derecha
Tipo de producto	Terraja

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado		
Acero < 750 N/mm ²	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado con restricciones		
INOX < 900 N/mm ²	adecuado		
INOX > 900 N/mm ²	adecuado con restricciones		
Aceite	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		