

Garant
Terraaja HSS-E, MF: 24X1,5

Datos de pedido

Número de pedido	141055 24X1,5
GTIN	4062406223243
Clase de artículo	11K

Descripción
Ejecución:

Forma cerrada previamente hendida; **con corte inicial helicoidal por ambos lados.**

Corte inicial de 2 pasos. Lapeadas y nitradas, ángulo de desprendimiento aprox. 15°. Para aceros inoxidables y de alta resistencia.

Sentido del corte: derecha

Clase de tolerancia: DIN 13 6g

Altura de paso: 1,5 mm

Ø exterior: 55 mm

Altura: 16 mm

Descripción técnica

Clase de tolerancia	DIN 13 6g
Altura	16 mm
Altura de paso	1,5 mm
Ø exterior	55 mm
Tamaño de rosca	M24x1,5

Tipo de rosca	MF
Ángulo de flanco	60 grados
Material de corte	HSS E
Norma	EN 22568
Sentido del corte	derecha
Tipo de producto	Terraaja

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado		
Acero < 750 N/mm ²	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado con restricciones		
INOX < 900 N/mm ²	adecuado		
INOX > 900 N/mm ²	adecuado con restricciones		
Aceite	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		