

SWISS TOOLS

Soporte de torneado de apriete izquierda, PSC, Ø de mango / tamaño de plaquita: 50/16HPmm**Datos de pedido**

| | |
|-------------------|----------------|
| Número de pedido | 320351 50/16HP |
| GTIN | 2050002039988 |
| Clase de artículo | 36D |

Descripción**Nota:**

¡La **boquilla HP** n.º 320001 debe pedirse por separado! Las piezas de repuesto n.º 320610 – 320626 se pueden encontrar en la lista de piezas de repuesto.

Perno de sujeción PSC a petición.

Descripción técnica

| | |
|---|-------------|
| Distancia entre puntas eje f | 35 mm |
| Longitud de voladizo medida A | 60 mm |
| Plaquita de corte adecuada | VB.. 1604.. |
| Ø perforación previa mínimo D ₁ mín. | 63 mm |
| Ø de mango | 50 mm |
| Tamaño de placa | 16 |
| Pieza de repuesto | S07 |
| Longitud total | 90 mm |
| Adaptador | PSC |

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Tipo de boca | izquierda |
| Norma asiento | ISO 26623-1 |
| Refrigeración interior | sí |
| Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |

Accesorios

| | |
|--|------------|
| Boquilla de refrigeración de alto rendimiento (HP) Tipo 63 | 320001 63 |
| Perno de tubo n.º 7 Tipo P01 | 320618 P01 |
| Pieza intercalada n.º 1 Tipo P01 | 320610 P01 |
| Brida de sujeción n.º 6 Tipo D07 | 320614 D07 |
| Pieza intercalada n.º 1 Tipo P06 | 320610 P06 |
| Palanca acodada n.º 4 Tipo P05 | 320612 P05 |
| Pieza intercalada n.º 1 Tipo P02 | 320610 P02 |
| Tornillo de amarre n.º 3 Tipo P02 | 320611 P02 |
| Tornillo de amarre n.º 3 Tipo P01 | 320611 P01 |
| Tornillo de amarre n.º 3 Tipo P05 | 320611 P05 |
| Palanca acodada n.º 4 Tipo P02 | 320612 P02 |
| Pieza intercalada n.º 1 Tipo P04 | 320610 P04 |
| Tornillo de amarre n.º 3 Tipo P06 | 320611 P06 |
| Palanca acodada n.º 4 Tipo P04 | 320612 P04 |
| Palanca acodada n.º 4 Tipo P06 | 320612 P06 |
| Palanca acodada n.º 4 Tipo P01 | 320612 P01 |
| Perno de tubo n.º 7 Tipo P05 | 320618 P05 |
| Pieza intercalada n.º 1 Tipo P05 | 320610 P05 |
| Perno de tubo n.º 7 Tipo P04 | 320618 P04 |
| Tornillo de amarre n.º 3 Tipo D07 | 320611 D07 |
| Perno de tubo n.º 7 Tipo P06 | 320618 P06 |
| Anillo de boquilla n.º 5 Tipo D07 | 320613 D07 |

Perno de tubo n.º 7 Tipo P02

320618 P02