

SWISS TOOLS

## Soporte de torneado de apriete derecha, PSC, Ø de mango / tamaño de plaquita: 40/15HPmm



### Datos de pedido

Número de pedido	320335 40/15HP
GTIN	2050002039896
Clase de artículo	36D

### Descripción

#### Nota:

¡La **boquilla HP** n.º 320001 debe pedirse por separado! Las pieza de repuesto n.º 320610 – 320626 se pueden encontrar en la lista de piezas de repuesto.

Perno de sujeción PSC a petición.

### Descripción técnica

Pieza de repuesto	P05
Tamaño de placa	15
Distancia entre puntas eje f	27 mm
Ø de mango	40 mm
Ø perforación previa mínimo D <sub>1</sub> mín.	50 mm
Longitud de voladizo medida A	50 mm
Plaquita de corte adecuada	DN.. 1506..
Longitud total	74 mm
Adaptador	PSC

Tipo de boca	derecha
Norma asiento	ISO 26623-1
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

## Accesorios

Pieza intercalada n.º 1 Tipo P04	320610 P04
Perno de tubo n.º 7 Tipo P04	320618 P04
Anillo de boquilla n.º 5 Tipo D07	320613 D07
Tornillo de amarre n.º 3 Tipo P02	320611 P02
Pieza intercalada n.º 1 Tipo P05	320610 P05
Palanca acodada n.º 4 Tipo P04	320612 P04
Palanca acodada n.º 4 Tipo P06	320612 P06
Pieza intercalada n.º 1 Tipo P06	320610 P06
Perno de tubo n.º 7 Tipo P05	320618 P05
Perno de tubo n.º 7 Tipo P02	320618 P02
Palanca acodada n.º 4 Tipo P05	320612 P05
Tornillo de amarre n.º 3 Tipo D07	320611 D07
Perno de tubo n.º 7 Tipo P01	320618 P01
Tornillo de amarre n.º 3 Tipo P06	320611 P06
Tornillo de amarre n.º 3 Tipo P05	320611 P05
Pieza intercalada n.º 1 Tipo P01	320610 P01
Pieza intercalada n.º 1 Tipo P02	320610 P02
Tornillo de amarre n.º 3 Tipo P01	320611 P01
Palanca acodada n.º 4 Tipo P01	320612 P01
Perno de tubo n.º 7 Tipo P06	320618 P06
Boquilla de refrigeración de alto rendimiento (HP) Tipo 63	320001 63
Palanca acodada n.º 4 Tipo P02	320612 P02

Brida de sujeción n.º 6 Tipo D07

320614 D07