

SWISS TOOLS

Soporte de torneado de apriete derecha, PSC, Ø de mango / tamaño de plaquita: 50/15HPmm



Datos de pedido

Número de pedido	320335 50/15HP
GTIN	2050002039902
Clase de artículo	36D

Descripción

Nota:

¡La **boquilla HP** n.º 320001 debe pedirse por separado! Las pieza de repuesto n.º 320610 – 320626 se pueden encontrar en la lista de piezas de repuesto.

Perno de sujeción PSC a petición.

Descripción técnica

Longitud de voladizo medida A	60 mm
Distancia entre puntas eje f	35 mm
Ø perforación previa mínimo D ₁ mín.	63 mm
Ø de mango	50 mm
Pieza de repuesto	P05
Plaquita de corte adecuada	DN.. 1506..
Tamaño de placa	15
Longitud total	90 mm
Adaptador	PSC

Tipo de boca	derecha
Norma asiento	ISO 26623-1
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Tornillo de amarre n.º 3 Tipo D07	320611 D07
Perno de tubo n.º 7 Tipo P01	320618 P01
Tornillo de amarre n.º 3 Tipo P06	320611 P06
Perno de tubo n.º 7 Tipo P02	320618 P02
Tornillo de amarre n.º 3 Tipo P02	320611 P02
Pieza intercalada n.º 1 Tipo P06	320610 P06
Perno de tubo n.º 7 Tipo P06	320618 P06
Palanca acodada n.º 4 Tipo P04	320612 P04
Palanca acodada n.º 4 Tipo P01	320612 P01
Pieza intercalada n.º 1 Tipo P02	320610 P02
Palanca acodada n.º 4 Tipo P06	320612 P06
Perno de tubo n.º 7 Tipo P04	320618 P04
Tornillo de amarre n.º 3 Tipo P01	320611 P01
Palanca acodada n.º 4 Tipo P05	320612 P05
Boquilla de refrigeración de alto rendimiento (HP) Tipo 63	320001 63
Pieza intercalada n.º 1 Tipo P05	320610 P05
Palanca acodada n.º 4 Tipo P02	320612 P02
Perno de tubo n.º 7 Tipo P05	320618 P05
Tornillo de amarre n.º 3 Tipo P05	320611 P05
Anillo de boquilla n.º 5 Tipo D07	320613 D07
Pieza intercalada n.º 1 Tipo P01	320610 P01
Brida de sujeción n.º 6 Tipo D07	320614 D07

Pieza intercalada n.º 1 Tipo P04

320610 P04