



MultiMaster AMM 300 Plus Start Batería, Tipo: 71292561



Datos de pedido

Número de pedido	077825 71292561
GTIN	4014586884141
Clase de artículo	03F

Descripción

Ejecución:

Líderes del mercado en herramientas oscilantes en tres clases de rendimiento (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) en nueva versión con **portaherramientas Starlock** (transmisión de fuerza mejorada para un avance de trabajo hasta un 35 % superior).

- **Posibilidades de aplicación casi ilimitadas (aserrado, rectificado, rascado, tronzado, escofinado) gracias a los movimientos oscilantes (formación de polvo reducida).**
- **Regulación electrónica en continuo de la velocidad de giro para un trabajo óptimo.**
- **Máxima calidad y estabilidad gracias al engranaje metálico y el uso exclusivo de rodamientos de bolas y de agujas.**
- **Manejo óptimo gracias a su diseño ergonómico con insertos Softgrip y peso reducido.**

MultiTalent – oscilador universal para construcción y rehabilitación como iniciación en la clase profesional. Motor de alta potencia y gran rendimiento, dimensionado para el funcionamiento continuo.

Aparato inalámbrico de última generación con la misma potencia que el aparato con alimentación de red.

Suministro:

Incl. 1 cargador rápido ALG 80, 2 paquetes de baterías de iones de litio (12 V / 3 Ah). 1 juego de maleta para herramientas "**batería**" con cargador, 1 placa abrasiva, 3 hojas abrasivas de cada grano (K 80, 120, 180), 1 hoja de sierra universal E-Cut (29 mm).

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados a partir del n.º 073834 y 073845.
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Fein tipo E 12 V

Quality Dress: AFMT 12 QSL
 Capacidad de la batería: 3 Ah
 Tensión de batería: 12 V
 Portaherramientas: StarlockPlus, Starlock
 Número de oscilaciones: 11000 - 18000 min⁻¹
 Ángulo de vibración: 3,2 grados

Descripción técnica

Tensión de batería	12 V
Capacidad de la batería	3 Ah
Quality Dress	AFMT 12 QSL
Número de oscilaciones	11000 - 18000 min ⁻¹
Peso	1,5 kg
Medida entre vértices placa abrasiva	80 mm
Portaherramientas	StarlockPlus, Starlock
Tipo batería	Ion de litio
Cantidad de baterías contenidas	2
Ángulo de vibración	3,2 grados
Suministro de energía	Con batería
Embalaje	Maleta de transporte
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Fein tipo E 12 V
Tipo de producto	Osciladores

Accesorios

Cargador de batería Tipo FE30	073845 FE30
Cargador de batería Tipo FE50	073845 FE50
Batería de iones de Li Tipo de batería, tensión de la batería FE12 V	073836 FE12
Cargador de batería Tipo FE80	073845 FE80
	073837 FE12

Batería de iones de Li Tipo de batería, tipo de sujeción
FE12 V
